

# Ambu® AuraFlex

## SCHEMA TECNICA

Ambu AuraFlex è una maschera laringea flessibile monouso appositamente progettata per gli interventi chirurgici otorinolaringoiatrici, oftalmici, dentistici e della testa e del collo.

AuraFlex ha un canale per le vie aeree lungo, rinforzato con filo metallico e flessibile che consente il posizionamento lontano dal campo chirurgico senza la perdita di tenuta. Il canale delle vie aeree rinforzato impedisce inoltre l'occlusione del tubo delle vie aeree.

AuraFlex è disponibile in una gamma completa dalla taglia #2 alla taglia #6.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'elevata flessibilità del canale di ventilazione rinforzato consente il posizionamento lontano dal campo operatorio

Il canale delle vie aeree rinforzato con filo metallico anti-piega impedisce l'occlusione del tubo delle vie aeree

Gamma completa dalla taglia 2 alla taglia 6

Cuffia morbida in grado di stabilire una tenuta efficace con bassa pressione sulle vie aeree

Il design della cuffia impedisce il ripiegamento

Marker di profondità per il controllo visivo del corretto posizionamento della maschera

Dispositivo sterile di classe IIa

Packaging con codice colore e indicazioni per l'uso

CND: R01020101

RDM: 2334286

# Ambu

## SPECIFICHE

	Pediatrico		Adulto			
	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Misura maschera	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Codice colore sul packaging						
Peso paziente	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	>100 kg
Massimo volume intracuffia	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Massima pressione intracuffia	60 cmH <sub>2</sub> O					
Massima misura della strumento*	5.5 mm	5.5 mm	7.0 mm	7.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Connettore per le vie aeree	15 mm maschio (ISO 5356-1)					
Compatibilità della valvola di gonfiaggio	Cono Luer compatibile con apparecchiature conformi a ISO 594-1 e ISO 80369-7					
Condizioni di stoccaggio appropriate	10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)					
Peso maschera approssimativo	22 g	25 g	34 g	39 g	49 g	54 g
Volume interno della via ventilatoria	8.0 ± 0.3 ml	8.6 ± 0.8 ml	13.2 ± 0.8 ml	13.6 ± 1.2 ml	17.6 ± 1.5 ml	18.5 ± 0.8 ml
Caduta di pressione determinata secondo ISO 11712 allegato C	0.8 cmH <sub>2</sub> O a 30 l/min	0.7 cmH <sub>2</sub> O a 30 l/min	0.8 cmH <sub>2</sub> O a 60 l/min	0.7 cmH <sub>2</sub> O a 60 l/min	0.6 cmH <sub>2</sub> O a 60 l/min	0.6 cmH <sub>2</sub> O a 60 l/min
min. divario interdente	17 mm	20 mm	21 mm	24 mm	27 mm	29 mm
Lunghezza nominale della via ventilatoria interna	21.2 ± 1.3 cm	21.2 ± 1.3 cm	23.7 ± 1.4 cm	23.7 ± 1.4 cm	26.2 ± 1.6 cm	26.2 ± 1.6 cm

\*La dimensione massima dello strumento è intesa come guida per la selezione del diametro appropriato di un dispositivo da far passare attraverso il tubo paziente di AuraFlex.

## MATERIALI

Prodotto	Senza ftalati	Materiale
Tubo paziente	Sì	PVC/Acciaio inox
Cuffia	Sì	PVC
Tubo pilota	Sì	PVC
Valvola di gonfiaggio	Sì	PP, PC, Gomma siliconica verde
Connettore	Sì	PCTG
Ambu AuraFlex non è realizzato con lattice di gomma naturale		
Packaging	Quantità	
Busta	1	Tyvek®/HDPE
Scatola	10	Cartone

## SPECIFICHE ORDINAZIONE

Ref.	Misura	Tipo
327 200 000	2	Maschera laringea flessibile monouso
327 250 000	2½	Maschera laringea flessibile monouso
327 300 000	3	Maschera laringea flessibile monouso
327 400 000	4	Maschera laringea flessibile monouso
327 500 000	5	Maschera laringea flessibile monouso
327 600 000	6	Maschera laringea flessibile monouso



Famiglia AuraFlex  
6 misure: da 2 a 6



Cuffia AuraFlex

# Ambu

■ Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com

Ambu S.r.l.  
Via Paracelso, 20  
20865 Agrate B.za  
Italia  
T +39 039 6578100  
ambu.it

CE 2797

US: Rx only